

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.400

NH-säkringslastfrånskiljarmodul

State: 2026-05-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.400 - NH-säkringslastfrånskiljarmodul

Lämpad för montage av NH-säkringslastfrånskiljare för montageplåtsupbyggnad, täckplåten kan plomberas.



Features

Art. nr.	SV 9666.400
Produktbeskrivning	Lämpad för montage av NH-säkringslastfrånskiljare för montageplåtsupbyggnad. Täckplåten kan plomberas.
Material	Skydd: Polystyrol Tvärprofil: Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	Vid användning av NH-säkringslastfrånskiljare 2 x stl. 2 (9344.210/.230/.250) eller 1 x stl. 3 (9344.310/.330/.350) ska frånskiljarfästet 9666.420 och beröringsskyddsmodulen 9666.060 användas som modulenhet
Dimension	Bredd: 250 mm Höjd: 450 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 1 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3
Passar till art. nr.	9344.100 9344.110 9344.130 9344.150

Features

För byggstorlek	1 x Gr. 1
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,98 kg
Bruttovikt	1,145 kg
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivning	SV Moduler för NH-säkringslastfrånskiljare (ISV), 1 BE (250 mm, 3 HE (450 mm, för 1 x stl. 1)

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---