

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.430 Effektbrytarmodul

State: 2026-07-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.430 - Effektbrytarmodul

För montage av vanliga effektbrytare upp till 250 A resp. 630 A.

Features

Art. nr.	SV 9666.430
Produktbeskrivning	Passar till montage av vanliga effektbrytare av fabrikat ABB, Eaton, Schneider Electric och Siemens Täckplåten kan plomberas.
Material	Skydd: Polystyrol DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 250 mm Höjd: 300 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 1 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2
Passar för tillverkare (typ)	ABB (T1, T2, T3) Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2) Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250) Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,2 kg
Bruttovikt	1,297 kg
Tullvarukod	85365019
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivning	SV Effektbrytarmoduler (ISV), 1 BE (250 mm, 2 HE (300 mm)

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK