

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.440 Effektbrytarmodul

State: 2026-07-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.440 - Effektbrytarmodul

För montage av vanliga effektbrytare upp till 250 A resp. 630 A.

Features

Art. nr.	SV 9666.440
Produktbeskrivning	Passar till montage av vanliga effektbrytare av fabrikat ABB, Eaton, Schneider Electric och Siemens Täckplåten kan plomberas.
Material	Skydd: Polystyrol DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 500 mm Höjd: 450 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 2 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3
Passar för tillverkare (typ)	ABB (T4, T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX400, NSX630) Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,53 kg
Bruttovikt	2,54 kg
Tullvarukod	85365019
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivning	SV Effektbrytarmodul (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm)

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK