

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.530 Samlingskenemodul

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.530 - Samlingsksenemodul för säkringskomponenter

För konfiguration av säkringselement Diazed/Neozed och NH-säkringslastfrånskiljare.

Features

Art. nr.	SV 9666.530
Produktbeskrivning	För tillbyggnad av neozedsäkringselement E18, E27, E33 och D-Switch samt NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000 och stl. 00 (3-polig, 60 mm skencentrumavstånd).
Material	Skydd: Polystyrol Fäste: Glasfiberförstärkt plast
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 500 mm Höjd: 300 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 2 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2
Passar till art. nr.	3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.030 3431.035 9340.950
Passar för samlingskskenor	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,6 kg
Bruttovikt	1,04 kg
Tullvarukod	85369095

Features

ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610
Produktbeskrivning	SV Samlingskenemoduler (ISV), 2 BE (500 mm), 2 HE (300 mm)

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---