


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.550

NH-säkringslastfrånskiljarlistmodul

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.550 - NH-säkringslastfrånskiljarlistmodul

För NH-säkringsfrånskiljarlister stl. 00 till 3 (100/185 mm skencentrumavstånd).

Features

Art. nr.	SV 9666.550
Produktbeskrivning	För NH-säkringsfrånskiljarlister stl. 00 till 3 (3-polig, 100/185 mm skencentrumavstånd).
Material	Skydd: Polystyrol Fäste: Glasfiberförstärkt plast
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. festsättningsmaterial
Observera:	För att kablarna ska kunna anslutas utan problem måste en beröringsskyddsmodul eller en samlingssskenemodul N/PE installeras över eller under modulerna på NH-säkringslastfrånskiljarlisten.
Dimension	Bredd: 500 mm Höjd: 750 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 2 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 5
För byggstorlek	8 x Gr. 00 4 x Gr. 1 4 x Gr. 2 4 x Gr. 3
Passar till art. nr.	9677.XXX
Passar för samlingssskenor	40 × 10 50 × 10 60 × 10
Samlingssskenornas mellanavstånd	185 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,84 kg
Bruttovikt	3,89 kg

Features

Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivning	SV Moduler för NH-säkringslastfrånskiljare (ISV), 2 BE (500 mm, 5 HE (750 mm, för 8 x storlek 00, 4 x storlek 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---