

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.560

NH-säkringslastfrånskiljarlistmodul

State: 2026-04-04 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.560 - NH-säkringslastfrånskiljarlistmodul

För NH-säkringsfrånskiljarlister stl. 00 till 3 (100/185 mm skencentrumavstånd).

Features

Art. nr.	SV 9666.560
Produktbeskrivning	För NH-säkringsfrånskiljarlister stl. 00 till 3 (3-polig, 100/185 mm skencentrumavstånd).
Material	Skydd: Polystyrol Fäste: Glasfiberförstärkt plast
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. festsättningsmaterial
Observera:	För att kablarna ska kunna anslutas utan problem måste en beröringsskyddsmodul eller en samlingsssenemodul N/PE installeras över eller under modulerna på NH-säkringslastfrånskiljarlisten.
Dimension	Bredd: 750 mm Höjd: 750 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 3 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 5
För byggstorlek	12 x Gr. 00 6 x Gr. 1 6 x Gr. 2 6 x Gr. 3
Passar till art. nr.	9677.XXX
Passar för samlingssskenor	40 × 10 50 × 10 60 × 10
Samlingssskenornas mellanavstånd	185 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	5,17 kg
Bruttovikt	5,18 kg

Features

Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivning	SV Moduler för NH-säkringslastfrånskiljare (ISV), 3 BE (750 mm, 5 HE (750 mm, för 12 x storlek 00, 6 x storlek 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---