

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.570

NH-säkringslastfrånskiljarlistmodul

State: 2026-04-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.570 - NH-säkringslastfrånskiljarlistmodul

För NH-säkringsfrånskiljarlister stl. 00 till 3 (100/185 mm skencentrumavstånd).

Features

Art. nr.	SV 9666.570
Produktbeskrivning	För NH-säkringsfrånskiljarlister stl. 00 till 3 (3-polig, 100/185 mm skencentrumavstånd).
Material	Skydd: Polystyrol Fäste: Glasfiberförstärkt plast
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	För att kablarna ska kunna anslutas utan problem måste en beröringsskyddsmodul eller en samlingsckenemodul N/PE installeras över eller under modulerna på NH-säkringslastfrånskiljarlisten.
Dimension	Bredd: 250 mm Höjd: 450 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 1 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3
För byggstorlek	3 x Gr. 00
Passar till art. nr.	9346.020 9346.030
Passar för samlingsckenor	40 × 10
Samlingsskenornas mellanavstånd	100 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,7 kg
Bruttovikt	1,83 kg
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001893

Features

ECLASS 8.0	27400608
------------	----------

Produktbeskrivning	SV Moduler för NH-säkringslastfrånskiljare (ISV), 1 BE (250 mm, 3 HE (450 mm, för 3 x storlek 00, (SV 9346XXX, 100 mm
--------------------	---

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---