

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.724 Tvärprofil ISV

State: 2026-07-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.724 - Tvärprofil ISV för VX

För horisontell indelning av bärramen i VX/TS skåp.

## Features

Art. nr.	SV 9666.724
Produktbeskrivning	För horisontell indelning av bärramen i skåpet.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Dimension	Bredd: 1.000 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 4
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	1,3 kg
Bruttovikt	1,351 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Tvärprofil, 4 BE (1000 mm, för TS, SE