

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.732 Djupnivåfötter

State: 2026-06-01 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.732 - Djupnivåfötter för inbyggnadssats ISV

För fastsättning av inbyggnadssatser ISV i skåpet.

Features

Art. nr.	SV 9666.732
Produktbeskrivning	För fastsättning av inbyggnadssatser i skåpet.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar till art. nr.	9666.902 9666.912 9666.922 9666.932
Passar för	Skåptyp: VX Djup: = 400 mm = 500 mm = 600 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	3,04 kg
Bruttovikt	3,04 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	VX Depth stay (ISV), (depth 400/500/600 mm),