

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.756

Montageprofiler ISV

State: 2026-04-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.756 - Montageprofiler ISV för AX

För vertikal indelning av bärramen i AX/AE skåpet.

Features

Art. nr.	SV 9666.756
Produktbeskrivning	För vertikal indelning av bärramen i skåpet.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Dimension	Höjd: 900 mm
Modell	Höjdenheter (HE) á 150 mm: 6
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	1,034 kg
Bruttovikt	1,234 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	4,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Montageprofil (ISV), 6 HE (900 mm), för AE