

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.851 Inbyggnadssats ISV

State: 2026-05-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.851 - Inbyggnadssats ISV för AX

För montage av ISV utbyggnadsmoduler i AX/AE skåp.

Features

Art. nr.	SV 9666.851
Produktbeskrivning	För montage av ISV utbyggnadsmoduler i skåp.
Material	Montagesats: Stålplåt, förzinkad DIN-skena: Stålplåt, förzinkad Beröringsskydd: Stålplåt, lackerad
Leveransens omfattning	Montagesats Profilskenor Beröringsskydd Inkl. fastsättningsmaterial
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 3 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 7
Passar till art. nr.	1019.000 1213.000 1305.000
Passar för	Bredd: 1.000 mm Höjd: 1.200 mm Djup: 300 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	9 kg
Bruttovikt	9,52 kg
Tullvarukod	83024900
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Inbyggnadssats (ISV), 3 BE (750 mm), 7 HE (1050 mm), för AE (BHD: 1000 x 1200 x 300 mm)