


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.912 Inbyggnadssats ISV

State: 2026-06-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.912 - Inbyggnadssats ISV för VX

För montage av ISV utbyggnadsmoduler i VX skåp.



Features

Art. nr.	SV 9666.912
Produktbeskrivning	För montage av ISV utbyggnadsmoduler i skåp.
Material	Fäste till montagesomme Stålplåt, förzinkad Beröringsskydd: Stålplåt, lackerad Beröringsskydd, på sidan: PVC
Leveransens omfattning	Fäste till montagesomme Beröringsskydd Inkl. fastsättningsmaterial
Modell	Breddheter (BE) á 250 mm: 3 Höjdheter (HE) á 150 mm: 12
Passar till art. nr.	9666.916 9666.956
Passar för	Bredd: 850 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 400 mm 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	8 kg
Bruttovikt	8,5 kg
Tullvarukod	83024900
ETIM 9	EC002270

Features

ECLASS 8.0

27400613

Produktbeskrivning

ISV Inbyggnadssats för VX, 3 BE (750 mm), 12 HE (1800 mm), BxH:
850x2000 mm

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring UK