


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9670.005

Ihopbyggnadssystem TS 8

State: 2025-07-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9670.005 - Ihopbyggnadssystem TS 8 Säkringslistskåp

Ihopbyggnadssystem TS 8, för fördelning av elektrisk energi med säkrade säkringslastfrånskiljarlister av märket Jean Müller eller ABB.

Features

Art. nr.	SV 9670.005
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Dörr(ar), tak, bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Bottenplåt: Förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme med högerhängd dörr, öppen till vänster Täckplåt Bakstycke Bottenplåt, 3-delad Lås: 3 mm dubbellås 4 lyftöglor Ställning för frånskiljarlisten med säkringar (fabrikat ABB SlimLine/ Jean Müller SASIL)
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	Upp till IP 3X, beroende på sidogavlar
Dimension	Bredd: 1.000 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	122.1
Bruttovikt	133.4
EAN	4028177814547
ETIM 9	EC002525

Features

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---