

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.161 Deldörrar

State: 2026-03-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.161 - Deldörrar för TS

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.



Features

Art. nr.	TS 9672.161
Produktbeskrivning	Lämpliga för TS skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen SZ 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot dubbel låsinsats, utförande F och från 600 mm höjd mot komforthandtag.
Material	Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling	Strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Spröjs Gångjärn Låsdelar Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 150 mm
Passar för	Bredd: = 600 mm

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54, vid komplett skåp
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,572 kg
Bruttovikt	2,772 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	SV Deldörrar, BH: 600x150 mm för TS