


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.190 Deldörrar

State: 2026-03-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.190 - Deldörrar för TS

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.



Features

Art. nr.	TS 9672.190
Produktbeskrivning	Lämpliga för TS skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorrymen SZ 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot dubbel låsinsats, utförande F och från 600 mm höjd mot komforthandtag.
Material	Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling	Strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Spröjs Gångjärn Låsdelar Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm
Passar för	Bredd: = 800 mm

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54, vid komplett skåp
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	32 kg
Bruttovikt	34 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	SV Deldörrar, BH: 800x2000 mm för TS