

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.642 Delmontageplåtar

State: 2026-04-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.642 - Delmontageplåtar för sidogavelmoduler för apparatutrymme (inre uppdelning)

Med och utan genomföring, för direkt fastsättning på sidogavelmodulen för apparatutrymmet.



Features

| | |
|-------------------------|--|
| Art. nr. | SV 9673.642 |
| Utförande | utan genomföring |
| Produktbeskrivning | För direkt montage på apparatutrymmets sidogavelmoduler för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Tillverkning av extra montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavelmoduler kan en inre uppdelning enligt form 2, 3 eller 4 åstadkommas. |
| Material | Stålplåt, 2 mm |
| Ytbehandling | Förzinkad |
| Leveransens omfattning | Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial. |
| För apparatutrymmeshöjd | 200 mm |
| Dimension | Bredd: 302 mm Höjd: 193 mm |
| Passar för | Bredd: = 400 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 1,715 kg |
| Bruttovikt | 1,915 kg |
| Tullvarukod | 73269098 |

Features

| | |
|--------------------|---|
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Produktbeskrivning | SV Delmontageplåt, BH: 302x193 mm för TS (B: 400 mm |
