

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9673.660 Delmontageplåtar

State: 2026-04-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9673.660 - Delmontageplåtar för sidogavelmoduler för apparatutrymme (inre uppdelning)

Med och utan genomföring, för direkt fastsättning på sidogavelmodulen för apparatutrymmet.



## Features

Art. nr.	SV 9673.660
Utförande	utan genomföring
Produktbeskrivning	För direkt montage på apparatutrymmets sidogavelmoduler för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Tillverkning av extra montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavelmoduler kan en inre uppdelning enligt form 2, 3 eller 4 åstadkommas.
Material	Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial.
För apparatutrymmeshöjd	1 000 mm
Dimension	Bredd: 502 mm Höjd: 993 mm
Passar för	Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	11,625 kg
Bruttovikt	12,237 kg
Tullvarukod	94039910

# Features

---

ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Delmontageplåt, BH: 502x993 mm för TS (B: 600 mm

---