


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.664 Delmontageplåtar

State: 2026-03-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.664 - Delmontageplåtar för sidogavelmoduler för apparatutrymme (inre uppdelning)

Med och utan genomföring, för direkt fastsättning på sidogavelmodulen för apparatutrymmet.



Features

Art. nr.	SV 9673.664
Utförande	utan genomföring
Produktbeskrivning	För direkt montage på apparatutrymmets sidogavelmoduler för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Tillverkning av extra montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavelmoduler kan en inre uppdelning enligt form 2, 3 eller 4 åstadkommas.
Material	Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial.
För apparatutrymmeshöjd	400 mm
Dimension	Bredd: 502 mm Höjd: 393 mm
Passar för	Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,829 kg
Bruttovikt	5,083 kg
Tullvarukod	94039910

Features

ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Delmontageplåt, BH: 502x393 mm för TS (B: 600 mm