

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9674.550 Kablageplåt

State: 2026-03-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9674.550 - Kablageplåt

Kablagesystem för Ri4Power med invändig uppdelning

Features

Art. nr.	SV 9674.550
Produktbeskrivning	Inre frontskydd för huvudsamlingsskenesystemet med möjlighet att montera en kablagekanal (B × D) 40 × 20 mm. Lämplig för användning i RiPower ställverk med 300 mm höga frontplåtar. Den horisontella kabeldragningen görs bakom frontplåtarna.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Montagevinklarna för funktionsrumindelning och effektbrytarprofilskenorna har instansade perforeringar som kan brytas bort och kan användas för att montera en kabelkanal för vertikal kabeldragning.
Passar för	Bredd: = 400 mm = 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,2 kg
Bruttovikt	1,279 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002617
ECLASS 8.0	27142423
Produktbeskrivning	SV Kablageplåtar, för TS, SE (B: 400/600 mm