

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.528 Kontaktteil

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.528 - Kontaktdel för anslutningsvinkel

För borrhingsfri förbindning av anslutningsvinklar och förbindningssatser till Flat-PLS samlings-skene-system.

Features

Art. nr.	SV 9676.528
Produktbeskrivning	För förbindning av anslutningsvinklar med samlings-skene-system.
Material	E-Cu
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
For Busbar width	80 mm
Skenor per ledare	2
Observera:	<p>Skruvarna som medföljer i leveransen används för att fixera kontaktstyckena mot samlings-skenerna</p> <p>Skruvar för fastsättning av anslutningsvinkeln ingår inte i leveransen</p> <p>Den nödvändiga skruvlängden måste väljas med hänsyn till samlings-skenebredden B, dvs. $\text{längd} = B + \text{fastsättningsmått} + (\text{antal delledare} \times 10)$</p> <p>Antal skruvar per vinkel: Vid 2 delledare per ledare: 2 st. och vid 3 respektive 4 delledare per ledare: 4 st.</p>
Passar för samlings-skene-systemet	Flat-PLS
Fastsättningsmått	40 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,6 kg
Bruttovikt	0,71 kg
Kopparandel (kg/st)	0,42
Tullvarukod	74198090
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

Features

Produktbeskrivning

SV Kontaktdel E-Cu, BH: 80x20 mm för 2 skenor, (Flat-PLS)

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK