

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.540 Kontaktteil

State: 2026-05-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.540 - Kontaktdel för anslutningsvinkel

För borrhingsfri förbindning av anslutningsvinklar och förbindningssatser till Flat-PLS samlingskenesystem.



Features

Art. nr.	SV 9676.540
Produktbeskrivning	För förbindning av anslutningsvinklar med samlingskenesystem.
Material	E-Cu
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
For Busbar width	100 mm
Skenor per ledare	3 4
Observera:	Skruvarna som medföljer i leveransen används för att fixera kontaktstyckena mot samlingskenorna Skruvar för fastsättning av anslutningsvinkeln ingår inte i leveransen Den nödvändiga skruvlängden måste väljas med hänsyn till samlingsskenebredden B, dvs. $\text{längd} = B + \text{fastsättningsmått} + (\text{antal delledare} \times 10)$ Antal skruvar per vinkel: Vid 2 delledare per ledare: 2 st. och vid 3 respektive 4 delledare per ledare: 4 st.
Passar för samlingskenesystemet	Flat-PLS
Fastsättningsmått	40 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2 kg

Features

Bruttovikt	2,018 kg
Kopparandel (kg/st)	1,75
Tullvarukod	74198090
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Kontaktdel E-Cu, BH: 100x20 mm för 3 eller 4 skenor, (Flat-PLS)

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---