

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.748 Anslutningsplåt

State: 2026-07-02 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.748 - Anslutningsplåt för laminerade kopparskenor

För anslutning av flatkopparskenor med lameller.

Features

Art. nr.	SV 9676.748
Produktbeskrivning	För anslutning av laminerade kopparskenor till en fördelarsamlingssskena av flatkoppar. Lämplig för 10 mm skentjocklek.
Material	Anslutningsplåt: E-Cu Tryckstycke: Rostfritt stål Samlingsskeneklo: Rostfritt stål
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial (utan skruvar)
Montagekrav	Den nödvändiga skruvlängden måste väljas med hänsyn till samlingsskenebreddens B, dvs. längd = B + fastsättningsmått. Skruvar ingår inte i leveransen. Samlingsskeneklo med tryckmutter M10
Skenor per ledare	2
Fastsättningsmått	50 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	63 x 20 mm
Passar för laminerade kopparskenor	Antal: 2 Med antal lameller: 10 Med lamellbredd: 63 mm Med lamelltjocklek: 1 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,47 kg
Bruttovikt	0,478 kg
Kopparandel (kg/st)	0,19
Tullvarukod	73269098

Features

ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Anslutningsplattor, spännområde BH: 63x20 mm (Flat-PLS)

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---