


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9676.748

## Anslutningsplåt

State: 2026-06-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.748 - Anslutningsplåt för laminerade kopparskenor

För anslutning av flatkopparskenor med lameller.

## Features

Art. nr.	SV 9676.748
Produktbeskrivning	För anslutning av laminerade kopparskenor till en fördelarsamlingssskena av flatkoppar. Lämplig för 10 mm skentjocklek.
Material	Anslutningsplåt: E-Cu Tryckstycke: Rostfritt stål Samlingsskeneklo: Rostfritt stål
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial (utan skruvar)
Montagekrav	Den nödvändiga skruvlängden måste väljas med hänsyn till samlingsskenebredden B, dvs. längd = B + fastsättningsmått. Skruvar ingår inte i leveransen. Samlingsskeneklo med tryckmutter M10
Skenor per ledare	2
Fastsättningsmått	50 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	63 x 20 mm
Passar för laminerade kopparskenor	Antal: 2 Med antal lameller: 10 Med lamellbredd: 63 mm Med lamelltjocklek: 1 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,47 kg
Bruttovikt	0,478 kg
Kopparandel (kg/st)	0,19
Tullvarukod	73269098

# Features

---

ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Anslutningsplattor, spännområde BH: 63x20 mm (Flat-PLS)

---

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---