

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9676.749

## Anslutningsplåt

State: 2026-06-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.749 - Anslutningsplåt för laminerade kopparskenor

För anslutning av flatkopparskenor med lameller.

## Features

Art. nr.	SV 9676.749
Produktbeskrivning	För anslutning av laminerade kopparskenor till en fördelarsamlingssskena av flatkoppar. Lämplig för 10 mm skentjocklek.
Material	Anslutningsplåt: E-Cu Tryckstycke: Rostfritt stål Samlingsskeneklo: Rostfritt stål
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial (utan skruvar)
Montagekrav	Den nödvändiga skruvlängden måste väljas med hänsyn till samlingsskenebreddens B, dvs. längd = B + fastsättningsmått. Skruvar ingår inte i leveransen. Samlingsskeneklo med tryckmutter M10
Skenor per ledare	2
Fastsättningsmått	50 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	100 x 20 mm
Passar för laminerade kopparskenor	Antal: 2 Med antal lameller: 10 Med lamellbredd: 100 mm Med lamelltjocklek: 1 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,62 kg
Bruttovikt	0,639 kg
Kopparandel (kg/st)	0,27
Tullvarukod	73269098

# Features

---

ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Anslutningsplattor, spännområde BH: 100x20 mm (Flat-PLS)

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---