

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.025

NH-säkringslastfrånskiljarlist

State: 2026-04-04 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.025 - NH-säkringslastfrånskiljarlist

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Features

| | |
|-----------------------------------|---|
| Art. nr. | SV 9677.025 |
| Utförande | 3-polig kopplingsbar |
| Material | Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar |
| Färg | Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7001 Handtag: RAL 7016 |
| För NH-storlek | 00 |
| För skensystem med centrumavstånd | 185 mm |
| Kabelutgång | uppe/nedtill |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Tunnelklämma |
| Poltal | 3-polig |
| Märkspänning | 800 V (AC), 3~ |
| Märkström max. | 160 A |
| Observera: | Vid användning av komponenter på samlingsskenor med beröringsskydd krävs en kontaktklämma |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser) |
| För montage av mättransformator | Yes |
| Dimension | Bredd: 50 mm Höjd: 670 mm |
| Anslutning av rundledare | 1,5 - 95 mm ² |
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 10 mm |

Features

| | |
|---------------------|---|
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 2,62 kg |
| Bruttovikt | 2,66 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,606 |
| Tullvarukod | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Produktbeskrivning | SV NH-säkringslastfrånskiljarlist, stl. 00, 160 A, 800 V, 3-polig, box-terminal, 185 mm, för inbyggnad av ström transformator |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---|