

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.025

NH-säkringslastfrånskiljarlist

State: 2026-05-31 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.025 - NH-säkringslastfrånskiljarlist

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Features

Art. nr.	SV 9677.025
Utförande	3-polig kopplingsbar
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7001 Handtag: RAL 7016
För NH-storlek	00
För skensystem med centrumavstånd	185 mm
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Poltal	3-polig
Märkspänning	800 V (AC), 3~
Märkström max.	160 A
Observera:	Vid användning av komponenter på samlingsskenor med beröringsskydd krävs en kontaktklämma
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
För montage av mättransformator	Yes
Dimension	Bredd: 50 mm Höjd: 670 mm
Anslutning av rundledare	1,5 - 95 mm ²
Passar för samlingsskenor	Höjd: 10 mm

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,62 kg
Bruttovikt	2,66 kg
Kopparandel (kg/st)	0,606
Tullvarukod	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Produktbeskrivning	SV NH-säkringslastfrånskiljarlist, stl. 00, 160 A, 800 V, 3-polig, box-terminal, 185 mm, för inbyggnad av ström transformator

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---