


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.060 NH-lastfrånskiljarlist

State: 2026-06-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.060 - NH-lastfrånskiljarlist

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

## Features

Art. nr.	SV 9677.060
Utförande	3-polig kopplingsbar
Funktion	Användaroberoende omkoppling genom automatisk momentkontakt Säker frånkoppling av kontakter genom dubbla brytställen
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7001 Handtag: RAL 7016
För NH-storlek	00
För skensystem med centrumavstånd	185 mm
Kabelutgång	nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M8
Installation type	Klämfäste
Poltal	3-polig
Märkspänning	800 V (AC), 3~
Märkström max.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
För montage av mättransformator	Yes
Dimension	Bredd: 50 mm Höjd: 676 mm
Anslutning av rundledare	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>

# Features

---

Passar för samlingsskenor	Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	5,12 kg
Bruttovikt	5,14 kg
Kopparandel (kg/st)	1,072
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-lastfrånskiljarlist, stl. 00, 160 A, 800 V, 3-polig, skruv M8, 185 mm, kabelutgång nedtill, klämfäste

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---