

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.110

# NH-säkringslastfrånskiljarlist

State: 2026-04-14 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.110 - NH-säkringslastfrånskiljarlist

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

## Features

Art. nr.	SV 9677.110
Utförande	1-polig kopplingsbar
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7001 Handtag: RAL 7016
För NH-storlek	1
För skensystem med centrumavstånd	185 mm
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Bultar M12
Poltal	3-polig
Märkspänning	800 V (AC), 3~
Märkström max.	250 A
Observera:	Vid användning av komponenter på samlingsckenor med beröringsskydd krävs en kontaktklämma
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
För montage av mättransformator	Yes
Dimension	Bredd: 100 mm Höjd: 670 mm
Anslutning av rundledare	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Passar för samlingsckenor	Höjd: 10 mm

# Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,9 kg
Bruttovikt	4,94 kg
Kopparandel (kg/st)	1,73
Tullvarukod	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Produktbeskrivning	SV NH-säkringslastfrånskiljarlist, stl. 1, 250 A, 800 V, 3-polig, bult M12, 185 mm, 1-poligt kopplingsbar, för inbyggnad av ström transformator

# Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK