

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.180 NH-lastfrånskiljarlist

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.180 - NH-lastfrånskiljarlist med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Features

Art. nr.	SV 9677.180
Utförande	3-polig kopplingsbar
Funktion	Användaroberoende omkoppling genom automatisk momentkontakt Säker frånkoppling av kontakter genom dubbla brytställen
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7001 Handtag: RAL 7016
För NH-storlek	1
För skensystem med centrumavstånd	185 mm
Kabelutgång	nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M12
Installation type	Skruvfastsättning
Poltal	3-polig
Märkspänning	400 V, 3~
Märkström max.	250 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 100 mm Höjd: 941 mm

Features

Anslutning av rundledare	6 - 240 mm ²
Passar för samlingsskenor	Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	12,78 kg
Bruttovikt	13,14 kg
Kopparandel (kg/st)	2,758
Tullvarukod	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-lastfrånskiljarlister storlek 1, 250 A, 690 V, 3-polig bultar M12, 185 mm kabelutgång nedtill, skruvfastsättning med elektronisk säkringsövervakning

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---