

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.215

NH-säkringslastfrånskiljarlist

State: 2026-05-13 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.215 - NH-säkringslastfrånskiljarlist med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Features

Art. nr.	SV 9677.215
Utförande	3-polig kopplingsbar
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7001 Handtag: RAL 7016
För NH-storlek	2
För skensystem med centrumavstånd	185 mm
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Bultar M12
Poltal	3-polig
Märkspänning	400 V, 3~
Märkström max.	400 A
Observera:	Vid användning av komponenter på samlingsskenor med beröringsskydd krävs en kontaktklämma
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
För montage av mättransformator	Yes
Dimension	Bredd: 100 mm Höjd: 830 mm
Anslutning av rundledare	6 - 240 mm ²

Features

Passar för samlingsskenor	Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	5,93 kg
Bruttovikt	6,33 kg
Kopparandel (kg/st)	1,73
Tullvarukod	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Produktbeskrivning	SV NH-säkringlastfrånskiljarelistor, stl. 2, 400 A, 690 V, 3-polig, bultar M12, 185 mm med elektronisk säkringsövervakning, för skensystem med centrumavstånd

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---