

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.265 NH-lastfrånskiljarlist

State: 2026-07-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.265 - NH-lastfrånskiljarlist

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

## Features

Art. nr.	SV 9677.265
Utförande	3-polig kopplingsbar
Funktion	Användaroberoende omkoppling genom automatisk momentkontakt Säker frånskoppling av kontakter genom dubbla brytställen
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7001 Handtag: RAL 7016
För NH-storlek	2
För skensystem med centrumavstånd	185 mm
Kabelutgång	uppe
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M12
Installation type	Skruvfastsättning
Poltal	3-polig
Märkspänning	690 V (AC), 3~
Märkström max.	400 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 100 mm Höjd: 772 mm
Anslutning av rundledare	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Passar för samlingsskenor	Höjd: 10 mm

# Features

---

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	13,5 kg
Bruttovikt	14 kg
Kopparandel (kg/st)	4,003
Tullvarukod	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-lastfrånskiljarlister storlek 2, 400 A, 690 V, 3-polig bultar M12, 185 mm kabelutgång upptill, skruvfastsättning

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---