


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.280 NH-lastfrånskiljarlist

State: 2026-06-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.280 - NH-lastfrånskiljarlist med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Features

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr. | SV 9677.280 |
| Utförande | 3-polig kopplingsbar |
| Funktion | Användaroberoende omkoppling genom automatisk momentkontakt Säker frånkoppling av kontakter genom dubbla brytställen |
| Material | Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar |
| Färg | Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7001 Handtag: RAL 7016 |
| För NH-storlek | 2 |
| För skensystem med centrumavstånd | 185 mm |
| Kabelutgång | nedtill |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Skruv M12 |
| Installation type | Skruvfastsättning |
| Poltal | 3-polig |
| Märkspänning | 400 V, 3~ |
| Märkström max. | 400 A |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser) |
| Dimension | Bredd: 100 mm Höjd: 941 mm |

Features

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anslutning av rundledare | 6 - 240 mm ² |
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 10 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 14,32 kg |
| Bruttovikt | 14,54 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 3,747 |
| Tullvarukod | 85043129 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Produktbeskrivning | SV NH-lastfrånskiljarlister storlek 2, 400 A, 690 V, 3-polig bultar M12, 185 mm kabelutgång nedtill, skruvfastsättning med elektronisk säkringsövervakning |

Approvals

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |
|--------------|-----------------------------------------------------|