

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.340

NH-säkringslastfrånskiljarlist

State: 2026-05-13 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.340 - NH-säkringslastfrånskiljarlist

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Features

Art. nr.	SV 9677.340
Utförande	3-polig kopplingsbar
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7001 Handtag: RAL 7016
För NH-storlek	3
För skensystem med centrumavstånd	185 mm
Kabelutgång	nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Bultar M12
Poltal	3-polig
Märkspänning	690 V (AC), 3~
Märkström max.	1 250 A
Observera:	Vid användning av komponenter på samlingsskenor med beröringsskydd krävs en kontaktklämma
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
För montage av mättransformator	Yes
Dimension	Bredd: 200 mm Höjd: 670 mm
Anslutning av rundledare	6 - 240 mm ²
Passar för samlingsskenor	Höjd: 10 mm

Features

Double disconnector	Yes
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	14 kg
Bruttovikt	14,4 kg
Kopparandel (kg/st)	6,838
Tullvarukod	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Produktbeskrivning	SV NH-säkringlastfrånskiljarelistor, stl. 3, 1250 A, 690 V, 3-polig, kopplingsbar, bultar M12, 185 mm för skensystem med centrumavstånd

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---