


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.380 NH-lastfrånskiljarlist

State: 2026-04-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.380 - NH-lastfrånskiljarlist med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

## Features

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Art. nr.                          | SV 9677.380   |
| Utförande                         | 3-polig kopplingsbar  |
| Funktion                          | Användaroberoende omkoppling genom automatisk momentkontakt<br>Säker frånkoppling av kontakter genom dubbla brytställen |
| Material                          | Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94-V0<br>Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar                                |
| Färg                              | Chassin: RAL 7035<br>Lock: RAL 7001<br>Handtag: RAL 7016  |
| För NH-storlek                    | 3   |
| För skensystem med centrumavstånd | 185 mm  |
| Kabelutgång                       | nedtill   |
| Anslutningstyp (elektrisk)        | Skruv M12   |
| Installation type                 | Skruvfastsättning   |
| Poltal                            | 3-polig   |
| Märkspänning                      | 400 V, 3~   |
| Märkström max.                    | 630 A   |
| Test specification                | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)   |
| Dimension                         | Bredd: 100 mm<br>Höjd: 941 mm   |

## Features

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Anslutning av rundledare  | 6 - 240 mm <sup>2</sup>  |
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 10 mm  |
| Förpackningsenhet         | 1 st.  |
| Nettovikt                 | 15,56 kg   |
| Bruttovikt                | 15,72 kg   |
| Kopparandel (kg/st)       | 4,78   |
| Tullvarukod               | 85043129   |
| ETIM 9                    | EC001040   |
| ECLASS 8.0                | 27371401   |
| Produktbeskrivning        | SV NH-lastfrånskiljarlister storlek 3, 630 A, 690 V, 3-polig bultar M12, 185 mm kabelutgång nedtill, skruvfastsättning med elektronisk säkringsövervakning |

## Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---|