

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.610

Skenförbindningsatts

State: 2026-04-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.610 - Skenförbindningsatts

För borrhingsfri förbindning av samlingsskenor på 40x10 – 120x10 mm.

Features

Art. nr.	SV 9677.610
Produktbeskrivning	För borrhingsfri förbindning av rektangulära samlingsskenor.
Material	E-Cu
Ytbehandling	Förtennad
För samlingsskena med mått (mm) / Nödvändig mängd per skena	40 × 10 / 1 80 × 10 / 2 100 × 10 / 1
Observera:	Vid användning av samlingsskena på 100 x 10 mm behövs 1 st vardera av 9677.610 och 9677.620
Passar för samlingsskenor	40 × 10 80 × 10 100 × 10
Dimension	Längd: 40 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,44 kg
Bruttovikt	0,5 kg
Kopparandel (kg/st)	0,407
Tullvarukod	74071000
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Produktbeskrivning	SV Skenförbindningsatts, för E-Cu 40/80/100x10 mm

Approvals

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
