

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.705 Apparataadapter

State: 2026-06-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.705 - Apparatadapter skruvfastsättning

För effektbrytare av fabrikat ABB, Eaton, Schneider Electric och Siemens. För skensystem med 185 mm centrumavstånd.

## Features

Art. nr.	SV 9677.705
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
För skensystem med centrumavstånd	185 mm
Kabelutgång	nedtill
Installation type	Skruvfastsättning
Poltal	3-polig
Märkström max.	1 000 A
Märkspänning	690 V, 3~
Observera:	Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren Lämpar sig för att använda med brytare med skruvanslutning på framsidan För fastsättning på samlingsskenor med hål. Se till att ingen täckprofil är monterad i apparatområdet.
Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 652 mm
Passar för samlingsskenor	Höjd: 10 mm
Passar för tillverkare (typ)	ABB (XT6, XT7 – 800 A/1000 A) Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A) Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A) Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	13,8 kg

## Features

---

Bruttovikt	14,35 kg
Kopparandel (kg/st)	7,814
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV Apparatadapter, 1000 A, 690 V, 3-polig, 185 mm skruvfastsättning

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK