

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9677.770 Apparatadapter

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.770 - Apparatadapter klämfäste

För effektbrytare av fabrikat ABB, Eaton, Schneider Electric och Siemens. För skensystem med 185 mm centrumavstånd.

## Features

Art. nr.	SV 9677.770
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsband
För skensystem med centrumavstånd	185 mm
Kabelutgång	nedtill
Installation type	Klämfäste
Poltal	3-polig
Märkström max.	630 A
Märkspänning	690 V, 3~
Observera:	Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren Lämpar sig för att använda med brytare med skruvanslutning på framsidan Påbyggnad på samlingsskenesystemet kan ske med eller utan täckprofil
Dimension	Bredd: 150 mm Höjd: 585 mm
Passar för samlingsskenor	Höjd: 10 mm
Passar för tillverkare (typ)	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Förpackningsenhet	1 st.

# Features

---

Nettovikt	6,2 kg
Bruttovikt	6,629 kg
Kopparandel (kg/st)	3,754
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV Apparatadapter, 630 A, 690 V, 3-polig, 185 mm klämfäste

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK