

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9677.810

## Strömtransformator

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.810 - Strömtransformator

För induktiv mätning av strömflöde.

## Features

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Art. nr.                    | SV 9677.810  |
| Produktbeskrivning          | Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad. |
| Material                    | Polyamid   |
| För byggstorlek             | 00   |
| Passar till art. nr.        | 9677000<br>9677010<br>9677015<br>9677025<br>9677060<br>9677065<br>9677070<br>9677075<br>9677080<br>9677085   |
| Märkeffekt                  | 2,5 VA   |
| Anslutningstyp (elektrisk)  | Skruvklämmor   |
| Insulation material (class) | E  |
| Primary current             | 150 A  |
| Accuracy Class              | 1  |
| Test specification          | IEC 60 044-1<br>EN 60715<br>DIN VDE 0414<br>DIN 42 600-2   |
| Anslutning av rundledare    | 2,5 - 4 mm <sup>2</sup>  |
| Märkfrekvens                | 50 - 50 - Hz   |

# Features

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Förpackningsenhet  | 1 st.  |
| Nettovikt          | 0,2 kg   |
| Bruttovikt         | 0,21 kg  |
| Tullvarukod        | 85043129   |
| ETIM 9             | EC002048   |
| ECLASS 8.0         | 27141146   |
| Produktbeskrivning | SV Strömtransformator, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50-60 Hz |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---|