

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.810

Strömtransformator

State: 2026-06-16 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.810 - Strömtransformator

För induktiv mätning av strömflöde.

Features

Art. nr.	SV 9677.810
Produktbeskrivning	Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad.
Material	Polyamid
För byggstorlek	00
Passar till art. nr.	9677000 9677010 9677015 9677025 9677060 9677065 9677070 9677075 9677080 9677085
Märkeffekt	2,5 VA
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruvklämmor
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Anslutning av rundledare	2,5 - 4 mm ²
Märkfrekvens	50 - 50 - Hz

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,2 kg
Bruttovikt	0,21 kg
Tullvarukod	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivning	SV Strömtransformator, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50-60 Hz

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---