

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.810

Strömtransformator

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.810 - Strömtransformator

För induktiv mätning av strömflöde.

Features

Art. nr.	SV 9677.810
Produktbeskrivning	Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad.
Material	Polyamid
För byggstorlek	00
Passar till art. nr.	9677.000 9677.010 9677.015 9677.025 9677.060 9677.065 9677.070 9677.075 9677.080 9677.085
Märkeffekt	2,5 VA
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruvklämmor
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Anslutning av rundledare	2,5 - 4 mm ²

Features

Märkfrekvens	50 - 60 Hz
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,2 kg
Bruttovikt	0,21 kg
Tullvarukod	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivning	SV Strömtransformator, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50-60 Hz

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---