

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.875 Strömtransformator

State: 2026-07-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.875 - Strömtransformator

För induktiv mätning av strömflöde.

Features

Art. nr.	SV 9677.875
Produktbeskrivning	Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad.
Material	Polyamid
För byggstorlek	2/3
Passar till art. nr.	9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900
Märkeffekt	2,5 VA
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Insulation material (class)	B
Primary current	400 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Anslutning av rundledare	2,5 - 4 mm ²

Features

Märkfrekvens	50 - 60 Hz
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,13 kg
Bruttovikt	0,172 kg
Tullvarukod	85044087
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivning	SV Strömtransformator 400 A/5 A för NH-säkringslastfrånskiljarlist stl. 2-3 (SV 9677.XXX)