

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.885 Strömtransformator

State: 2026-05-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.885 - Strömtransformator

För induktiv mätning av strömflöde.

Features

| | |
|-----------------------------|--|
| Art. nr. | SV 9677.885 |
| Produktbeskrivning | Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad. |
| Material | Polyamid |
| För byggstorlek | 3 |
| Passar till art. nr. | 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900 |
| Märkeffekt | 2,5 VA |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Tunnelklämma |
| Insulation material (class) | H |
| Primary current | 600 A |
| Secondary current | 5 A |
| Accuracy Class | 1 |
| Test specification | IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2 |
| Anslutning av rundledare | 2,5 - 4 mm ² |
| Märkfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Förpackningsenhet | 1 st. |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Nettovikt | 0,168 kg |
| Bruttovikt | 0,17 kg |
| Tullvarukod | 85044087 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Produktbeskrivning | SV Strömtransformator 600 A/5 A för NH-säkringslastfrånskiljarlist stl. 3 /anslutnings- och apparatadapter (SV 9677.XXX) |