

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.900 Anslutningsadapter

State: 2026-06-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.900 - Anslutningsadapter

För anslutning av rundledare. För skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Features

Art. nr.	SV 9677.900
Material	Chassin: Glasfiberförstärkt polyester Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
För skensystem med centrumavstånd	185 mm
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M12
Poltal	3-polig
Märkström max.	800 A
Märkspänning	690 V, 3~
Observera:	Vid användning av komponenter på samlingsckenor med beröringsskydd krävs en kontaktklämma
Dimension	Bredd: 100 mm Höjd: 665 mm
Anslutning av rundledare	6 - 240 mm ²
Passar för samlingsckenor	Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,5 kg
Bruttovikt	5 kg
Kopparandel (kg/st)	3,128
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Features

Produktbeskrivning

SV Anslutningsadapter 800 A, 690 V, 3-polig, 185 mm, kabelutgång
upptill/nedtill, anslutning rundledartvårsnitt 6–240 mm²

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK