

SV 9677.950 - Strömtransformator

För induktiv mätning av strömflöde.

Features

| | |
|-----------------------------|--|
| Art. nr. | SV 9677.950 |
| Produktbeskrivning | Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad. |
| Material | Polyamid |
| Passar till art. nr. | 9677.160 9677.165 9677.180 9677.260 9677.265 9677.280 9677.360 9677.365 9677.380 9677.930 |
| Märkeffekt | 1,5 VA |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Tunnelklämma |
| Insulation material (class) | H |
| Primary current | 250 A |
| Secondary current | 5 A |
| Accuracy Class | 1 |
| Test specification | IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2 |
| Anslutning av rundledare | 2,5 - 4 mm ² |
| Märkfrekvens | 50 - 60 Hz |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,13 kg |
| Bruttovikt | 0,14 kg |
| Tullvarukod | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Produktbeskrivning | SV Strömtransformator 250 A/5 A för NH lastfrånskiljarliststl. 1-3 / adapter för RiLine Compact (SV 9677.XXX) |