

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9677.950

## Strömtransformator

State: 2026-05-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.950 - Strömtransformator

För induktiv mätning av strömflöde.

## Features

Art. nr.	SV 9677.950
Produktbeskrivning	Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad.
Material	Polyamid
Passar till art. nr.	9677.160 9677.165 9677.180 9677.260 9677.265 9677.280 9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Märkeffekt	1,5 VA
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Insulation material (class)	H
Primary current	250 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Anslutning av rundledare	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Märkfrekvens	50 - 60 Hz

# Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,13 kg
Bruttovikt	0,14 kg
Tullvarukod	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivning	SV Strömtransformator 250 A/5 A för NH lastfrånskiljarliststl. 1-3 / adapter för RiLine Compact (SV 9677.XXX)