


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.952 Strömtransformator

State: 2026-04-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.952 - Strömtransformator

För induktiv mätning av strömflöde.

## Features

Art. nr.	SV 9677.952
Produktbeskrivning	Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad.
Material	Polyamid
För byggstorlek	3
Passar till art. nr.	9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Märkeffekt	1,5 VA
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Insulation material (class)	H
Primary current	500 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Anslutning av rundledare	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Märkfrekvens	50 - 60 Hz
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,136 kg
Bruttovikt	0,146 kg

# Features

---

Tullvarukod	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivning	SV Strömtransformator 500 A/5 A för NH lastfrånskiljarliststl. 3 / adapter för RiLine Compact (SV 9677.XXX)