

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.025

## Golvskåp för ihopbyggnad VX25

State: 2026-05-02 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.025 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25

## Säkringslistskåp

Ihopbyggnadssystem för strömfördelning med säkringslastfrånskiljarlister (fabrikat ABB eller Jean Müller).



## Features

Art. nr.	VX 9680.025
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Bottenplåt: Förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme Dörr Takplåt Bakstycke Bottenplåtar Frontplåtar Lås: 3 mm dubbellås Sidogavelmoduler för funktionsutrymme Ställning för frånskiljarlisten med säkringar (fabrikat ABB SlimLine/ Jean Müller SASIL)
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Upp till IP 2X (beroende på sidogavlar)

# Features

Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Dimension	Bredd: 1.000 mm Höjd: 2.200 mm Djup: 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	135,2 kg
Bruttovikt	146,4 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	333,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	VX Fuse-switch disconnecter enclosure, WHD: 1000x2200x600 mm, sheet steel

# Approvals

Certificates	Ytbehandling
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK