


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.428

# Golvskåp för ihopbyggnad VX25

State: 2026-06-28 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.428 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25

## Modulskåp

Ihopbyggnadssystem VX, för utbyggnad med deldörrar och inre uppdelning med modulära konstruktioner.

## Features

Art. nr.	VX 9680.428
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Bakstycke: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Bottenplåt: Förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme Bakstycke Bottenplåtar
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Upp till IP 54, beroende på sidogavlar
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 2.200 mm Djup: 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	34 kg
Bruttovikt	35 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	113,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261

# Features

---

ECLASS 8.0

27180101

---

Produktbeskrivning

VX Modular enclosure, WHdepth 400x2200x800 mm, sheet steel

# Approvals

---

Certificates

Ytbehandling