

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.628

Golvskåp för ihopbyggnad VX25

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.628 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25

Modulskåp

Ihopbyggnadssystem VX, för utbyggnad med deldörrar och inre uppdelning med modulära konstruktioner.

Features

Art. nr.	VX 9680.628
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Bakstycke: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Bottenplåt: Förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme Bakstycke Bottenplåtar
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Upp till IP 54, beroende på sidogavlar
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 2.200 mm Djup: 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	47,25 kg
Bruttovikt	52,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	137,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261

Features

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Produktbeskrivning	VX Modular enclosure, WHdepth 600x2200x800 mm, sheet steel
--------------------	--

Approvals

Certificates	Ytbehandling
--------------	--------------

Explanations	Konformitetsförklaring UK
--------------	---------------------------