

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.204 Montagehållist

State: 2026-06-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.204 - Montagehållist för deldörr

För montage i efterhand på deldörrar, med 25 mm hålningsraster för individuell påbyggnad på dörrens baksida, som t.ex. kabelkanaler, slanghållare m.m.



Features

Art. nr.	SV 9681.204
Produktbeskrivning	För montage i efterhand på deldörrar. Montagehållisterna har 25 mm raster och kan användas för individuella påbyggnader, som t.ex. kabelkanaler och slanghållare på dörrens baksida. Montagehållistens håldiameter: 4,5 mm.
Material	Stålplåt, 1 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	198 mm
Montagekrav	För skåpbredd 1000 mm 1 × 9681.204 och 1 × 9681.206
Dimension	Längd: 198 mm
Passar för	Bredd: 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	200 - 800 mm
Förpackningsenhet	10 st.
Nettovikt	0,6 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Produktbeskrivning	SV Perforated mounting strip, L: 198 mm, for partial door WH: 400x150-800 mm